




产品特点

高真空大流量，可选真空保持功能
大流量真空破坏，破坏流量可调节
底部进气内置真空过滤装置，方便更换
真空喷嘴口径可选

真空响应时间

20-25 ms

使用压力范围

0.5-0.6 Mpa

最大吸入流量


7 L/min

最大真空负压

-90 Kpa



型号标注方法



系列号

① 代码	系列
PYH	吸破一体集成式真空发生器

内置真空发生器喷嘴直径

② 代码	喷嘴直径
05	0.5mm

电源

③ 代码	正压进气方式
D1	DC12V
D2	DC24V

位数组合

④ 代码	组合数量
1	1联组合 
2	2联组合 
3	3联组合 
4	4联组合 

注:支持16联内随意组合 16联以上组合需定制

进气方式

⑤ 代码	接管类型
A	单独进气
J	集中进气

真空破坏方式

⑦ 代码	类型
ND	无真空破坏阀 
空白	有真空破坏阀 

工作口接口类型

⑥ 代码	接口类型	接头口径
04	/	Φ4MM
06	/	Φ6MM

💡

产品技术参数表

	项目	参数
使用环境	环境温度	0-50℃(未冻结)
	流体温度	5-50℃
	喷嘴尺寸	0.5mm
	最大真空负压	-90kpa以上
	最大吸入流量	7L/min
	空气消耗量	15L/min
	使用流体	压缩空气
	防护等级	防尘(内置真空过滤芯及60μm供气滤网)
技术特性	使用压力范围	0.5~0.6MPa
	真空响应时间	20-25 毫秒
	最大工作频率	>25Hz
	额定电压	DC12V-DC24V
	电压波动范围	±10%
	使用寿命	1亿次以上

- 注意事项:

1、请保证管路中气源的干燥与洁净，无法在腐蚀性气体环境下使用。


2、请在使用中注意避免跌落、重力冲撞造成损坏。

3、尽量避免进行整阀零件的拆解、重装。

🔧

外形尺寸(mm)

▪ 单联



PZK
PCM85
PMM
PYH05
PZK-P
PPM
PSM
PBM/PBX
PBM/PBX 复式
PM
PMI/ PMX
PML
PZL12A
PZL3/ PZL6
PZH□- X185
PVY
PZU□-A
PZH□-A
PCV



外形尺寸(mm)

■ 多联

